

Pin busbar, 3-phase 10 mm², 58 MW, gray insulation can be cut for AFDD 5SM601.-2, pole center distance at least 150 mm



Versie	
productmerknaam	SETRON
Algemene technische gegevens	
aantal fasen	3
doorsnede	10 mm ²
Elektriciteit	
continuustroom / nominale waarde	63 A
Product Details	
producteigenschap / elektrisch geïsoleerd	Ja
Aansluitingen	
uitvoering van de elektrische aansluiting	Stift
Mechanical Design	
breedte	14 mm
lengte	1 032,4 mm
Certificaten	



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)**Verdere informatie****Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=5ST3740-1>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5ST3740-1>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5ST3740-1**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>