

Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51

Surveillance set met ontvanger en twee cameras voor binnen en buiten gebruik



Bijzonderheden ONTVANGER "MIDI":

- Realtime monitoring
- Opslagfunctie
- Backupfunctie
- Opname/afspeelfunctie
- Netwerkgebruik
- Alarmactiveringsfunctie
- PTZ bediening

Technische specificaties

ONTVANGER "MIDI":

- Ondersteunt HDCVI/IP camera's video-ingang
- H.264 dual-stream video-compressie
- Alle kanalen 1080P real-time opname
- Het systeem ondersteunt VGA/HDMI uitvoer tegelijkertijd
- 4-kanals synchrone real-time afspelen, GRID-interface, slimme zoekopdracht
- Ondersteunt multi-brand-netwerk camera's van andere fabrikanten
- ONVIF versie 2.3 conformiteit
- 1 ingebouwde SATA-poort ondersteuning van HDD tot 4TB
- 2 ingebouwde USB2.0-poorten en hoger
- Meerdere netwerk monitoring: WEB viewer, CMS (DSS/SMART PSS), Smartphone (Technaxx My Secure Pro)
- Gewicht / Afmetingen: 1,25 kg (zonder harde schijf) / (L) 27,0 x (B) 20,5 x (H) 4,1 cm

Bijzonderheden BULLET CAMERA:

- High-performance CMOS beeldsensor met 2,4 Megapixels
- Ondersteuning HDCVI HD video-uitgang
- Transmissie-afstand tot 300m via 75-3 coax-kabel zonder gegevensverlies
- Real-time verzending op hoge snelheid en grote afstand
- Automatische ICR-schakelaar voor surveillance bij zowel daglicht als 's nachts
- Automatisch: belichting, witbalans, elektronische sluitser, opwaardeerfunctie
- Herstel heldere en contrastrijke video
- Ondersteunt IR functie met IR-LED-bereik max. 15m
- Beschermingsklasse IP66 (stof- en spatwaterdicht)

Technische specificaties BULLET CAMERA:

- Videoresolutie: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Video framerate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min Lichtsterkte: 0,05 Lux @ F1.2 (AGC AAN), 0 Lux met IR ingeschakeld
- Elektronische sluitser: 1/3 sek. ~ 1/100000 sek. (PAL)
- 1-kanal BNC HDCVI high definition video-uitgang & video-uitgang CVBS standaardresolutie
- BLC (terug lichtcontrole): automatisch
- Ruisonderdrukking 2D/3D
- Kleur o Zwart/Wit: selecteerbaar
- Horizontaal beeldhoek: 105.5° ~ 32.9°
- Brandpuntsafstand: 2,7 ~ 12,0mm / automatische zoom
- Vast diafragma voor helderheid
- IR-Licht alleen is actief voor video-opnamen in de nachtmodus
- Voeding: DC 12V ± 10%
- Stroomverbruik: 7,44W max. (Ingang 12V/0.62A) IR max. 15m
- Gebruikstemperatuur: - 30°C ~ 60°C
- Installatie binnen en buiten: muurmontage
- Gewicht / Afmetingen: 550 g / (L) 21,3 x (B) 8,0 x (H) 7,2 cm

Bijzonderheden DOME CAMERA:

- High-performance CMOS beeldsensor met 2,4 Megapixels
- Ondersteuning HDCVI HD video-uitgang
- Transmissie-afstand tot 300m via 75-3 coax-kabel zonder gegevensverlies
- Real-time verzending op hoge snelheid en grote afstand
- Automatische ICR-schakelaar voor surveillance bij zowel daglicht als 's nachts
- Automatisch: belichting, witbalans, elektronische sluitser, opwaardeerfunctie
- Herstel heldere en contrastrijke video
- Ondersteunt IR functie met IR-LED-bereik max. 15m
- Beschermingsklasse IP66 (stof- en spatwaterdicht) & IK10 (schokbestendig)

Technische specificaties DOME CAMERA:

- Videoresolutie: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Video framerate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min Lichtsterkte: 0,05 Lux @ F1.2 (AGC AAN), 0 Lux met IR ingeschakeld
- Elektronische sluitser: 1/3 sek. ~ 1/100000 sek. (PAL)
- 1-kanal BNC HDCVI high definition video-uitgang & video-uitgang CVBS standaardresolutie
- BLC (terug lichtcontrole): automatisch
- Ruisonderdrukking 2D/3D
- Kleur o Zwart/Wit: selecteerbaar
- Horizontaal beeldhoek: 105.5° ~ 32.9°
- Brandpuntsafstand: 2,7 ~ 12,0mm / automatische zoom
- Vast diafragma voor helderheid
- IR-Licht alleen is actief voor video-opnamen in de nachtmodus
- Voeding: DC 12V ± 10%
- Stroomverbruik: 8,6W max. (Ingang 12V/0.72A) IR max. 15m
- Gebruikstemperatuur: - 30°C ~ 60°C
- Installatie binnen en buiten: muurmontage / plafondmontage
- Gewicht / Afmetingen: 450 g / Ø 12,2 x (H) 8,9 cm



Inhoud verpakking:

Ontvanger voor Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:
3x Oplader, 2x BNC 18,3m videokabel, Optische muis, SATA-kabel, CD, Gebruikersaanwijzing ontvanger

Dome camera voor Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:
3x schroeven en 3x pluggen, Gebruikersaanwijzing bullet camera

Dome camera voor Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:
3x schroeven en 3x pluggen, Gebruikersaanwijzing dome camera

EAN-code:

4260358121321

Artikelnummer 4564