

Hulpschakelaar horizontaal liggend 1NO+1NC
schroefaansluiting voor vermogenschakelaar 3RV2



Algemene technische gegevens:

productmerknaam		SIRIUS
productbenaming		hulpschakelaar, aan voorzijde dwars liggend
uitvoering van het product		dwars liggende hulpschakelaars
bouwmaat van de vermogenschakelaar		S00, S0, S2, S3
beschermingsklasse IP aan voorzijde		IP20
omgevingstemperatuur		
• tijdens opslag	°C	-50 ... +80
• tijdens bedrijf	°C	-20 ... +60

Hulpstroomkring:

aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten onvertraagd schakelend		1
aantal maakcontacten voor hulpcontacten onvertraagd schakelend		1
aantal wisselcontacten van de hulpcontacten onvertraagd schakelend		0
bedrijfsstroom		
• van de hulpcontacten		
— bij AC-12		

- bij 24 V
- bij 230 V
- maximaal
- bij AC-15
 - bij 24 V
 - bij 230 V
- bij DC-13
 - bij 24 V
 - bij 48 V
 - bij 60 V

A	2,5
A	2,5
A	10
A	2
A	0,5
A	1
A	0,3
A	0,15

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen:

bevestigingswijze		steekmontage
breedte	mm	45
hoogte	mm	12
diepte	mm	17

Aansluitingen/ klemmen:

uitvoering van de elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit		schroefaansluiting
aard van de aansluitbare kabeldoorsnede		
• voor hulpcontacten — eenaderig — fijnaderig — met adereindhuls • bij AWG-leidingen voor hulpcontacten		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (20 ... 14)

Approbaties/ certificaten:

geschiktheidsbewijs		CE / UL / CSA / CCC
----------------------------	--	---------------------

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[KC](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Railway

[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-online-generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1E>


Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3RV2901-1E>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1E&lang=en





Laatste wijziging:

11-09-2019