

Behuizing - HC-EVO-B06-BWS-PLRBK - 1407621

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



HEAVYCON EVO-aanbouwbehuizing van kunststof, B6, met lengtebeugel, hoogte: 30,5 mm, met vlakke afdichting

Uw voordelen

- ☒ Voordeliger dan metalen uitvoering
- ☒ Gering gewicht
- ☒ Geringer condensatiegevaar
- ☒ Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
- ☒ metalen inlays garanderen een voorijlende PE-contactering bij het schuin insteken
- ☒ absoluut corrosiebestendig
- ☒ halogeenvrije kunststof
- ☒ schokcontrole volgens IK 08
- ☒ mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356776837

Technische gegevens

afmetingen

hoogte	30,5 mm
breedte	53 mm
lengte	80,5 mm
lengte montage-uitsparing	52 mm
breedte montage-uitsparing	35 mm

Omgevingsomstandigheden

Beschermklasse behuizing (IP)	IP66
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4 (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4X (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	12 (NEMA 250)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Algemeen

Opmerking	voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M. Niet geschikt voor klemadapters van serie D
-----------	---

Behuizing - HC-EVO-B06-BWS-PLRBK - 1407621

Technische gegevens

Algemeen

bouwgrootte	B6
behuizingstype	Aanbouwbehuizing
kleur	zwart
vergrendelingsmethode	met lengtebeugel
aandraaimoment	0,5 Nm ... 1,7 Nm (bevestigingsschroeven van aanbouwbehuizing)
wartels	zonder
materiaal behuizing	polyamide
Materiaal vergrendeling	polyamide
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
montage-instructie	niet geschikt voor klemadapters van serie D
montage-instructie	Niet voor de adapterplaten HC-B 24-ADP-B.....

Normen en bepalingen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
---	----

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Toelatingen

EAC / GL /

Behuizing - HC-EVO-B06-BWS-PLRBK - 1407621

Toelatingen

Toelatingsdetails

EAC s

GL s

Toebehoren

afdichting

HC-B06-SG-RBK - 1407702



HC-B06-SP-RBK - 1407706



Behuizingsbeugel

HC-B06-SL-PLBK - 1407697



Apparatencodering

US-EMP (20X9) - 0829439



Behuizing - HC-EVO-B06-BWS-PLRBK - 1407621

Toebehoren


Beschermkappen

HC-B06-BC-HI-PLBK - 1407692




Tekeningen

Maatschets



Maatschets

Maatschets



montage-uitsparing

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>