

Behuizing - HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1407623

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: polyamide, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 74 mm, kabelwartel: zonder, Adapter: nee, 2x M32, Standaard

Productbeschrijving

Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden

Uw voordelen

- ☒ Voordeliger dan metalen uitvoering
- ☒ Gering gewicht
- ☒ Geringer condensatiegevaar
- ☒ Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
- ☒ metalen inlays garanderen een voorijlende PE-contactering bij het schuin insteken
- ☒ absoluut corrosiebestendig
- ☒ halogeenvrije kunststof
- ☒ schokcontrole volgens IK 08
- ☒ mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356776851

Technische gegevens

afmetingen

hoogte	74 mm
breedte	57 mm
lengte	84 mm

Omgevingsomstandigheden

Beschermklasse behuizing (IP)	IP66
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4 (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4X (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	12 (NEMA 250)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Algemeen

Opmerking	voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M
bouwgrootte	B6

Behuizing - HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1407623

Technische gegevens

Algemeen

behuizingstype	sokkelbehuizing
kleur	zwart
vergrendelingsmethode	met lengtebeugel
aantal kabelaan sluitingen	2
kabeluitgang	zijdelings
wartels	zonder
schroefmethode	2x M32
materiaal behuizing	polyamide
materiaal afdichting	NBR
Materiaal vergrendeling	polyamide
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
montage-instructie	een van beide openingen voor de wartels is gesloten, maar kan m.b.v. een schroevendraaier worden opengebroken

Normen en bepalingen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
---	----

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Toelatingen

Behuizing - HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1407623

Toelatingen

Toelatingsdetails

EAC s

GL s

Toebehoren

Complete kabelwartel

HC-K-KV-M32(12-21)BK - 1407673



G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



afdichting

HC-B06-SP-RBK - 1407706



Behuizingsbeugel

HC-B06-SL-PLBK - 1407697



Behuizing - HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1407623

Toebehoren

Beschermkappen

HC-B06-BC-HI-PLBK - 1407692



Borgschroef

HC-K-BS-M32-BK - 1410754



Toebehoren

REDUC-K-KV-M32/M25 BK - 1410712




REDUC-K-KV-M32/M20 BK - 1410725



Tekeningen

Behuizing - HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1407623

Maatschets



Maatschets

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>