Behuizing - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407624

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (http://phoenixcontact.nl/download)



sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: polyamide, materiaal beschermkap: polyamide, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 74 mm, kabelwartel: zonder, Adapter: nee, 2x M32, Beschermkap: ja, Standaard

Productbeschrijving

Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden

Uw voordelen

- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar
- Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
- metalen inlays garanderen een voorijlende PE-contactering bij het schuin insteken
- absoluut corrosiebestendig
- halogeenvrije kunststof
- schokcontrole volgens IK 08
- mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356776868

Technische gegevens

afmetingen

hoogte	74 mm
breedte	57 mm
lengte	84 mm

Omgevingsomstandigheden

Beschermklasse behuizing (IP)	IP66 (in gemonteerde toestand)
Beschermklasse behuizing (IP)	IP54 (met gesloten beschermkap)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4 (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4X (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	12 (NEMA 250)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Algemeen

Opmerking	voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M

Behuizing - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407624

Technische gegevens

Algemeen

bouwgrootte	B6
behuizingstype	sokkelbehuizing
kleur	zwart
vergrendelingsmethode	met lengtebeugel
aantal kabelaansluitingen	2
kabeluitgang	zijdelings
wartels	zonder
schroefmethode	2x M32
beschermkap	ja
materiaal behuizing	polyamide
materiaal afdichting	NBR
Materiaal vergrendeling	polyamide
materiaal beschermkap	polyamide
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
montage-instructie	een van beide openingen voor de wartels is gesloten, maar kan m.b.v. een schroevendraaier worden opengebroken

Normen en bepalingen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Behuizing - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407624

Toelatingen

EAC / GL /

Toelatingsdetails

EAC s

GL s

Toebehoren

Complete kabelwartel

HC-K-KV-M32(12-21)BK - 1407673



G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



afdichting

HC-B06-SP-RBK - 1407706



Behuizingsbeugel

Behuizing - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407624

Toebehoren

HC-B06-SL-PLBK - 1407697



Beschermkappen

HC-B06-BC-HI-PLBK - 1407692



Borgschroef

HC-K-BS-M32-BK - 1410754



Toebehoren

REDUC-K-KV-M32/M25 BK - 1410712




REDUC-K-KV-M32/M20 BK - 1410725



Behuizing - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407624

Tekeningen

Maatschets



Maatschets

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com