

Behuizing - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407637

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



sokkelbehuizing B10, met lengtebeugel, materiaal: polyamide, materiaal beschermkap: polyamide, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 74 mm, kabelwartel: zonder, Adapter: nee, 2x M32, Beschermkap: ja, Standaard

Productbeschrijving

Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden

Uw voordelen

- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar
- Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
- metalen inlays garanderen een voorijlende PE-contactering bij het schuin insteken
- absoluut corrosiebestendig
- halogeenrijke kunststof
- schokcontrole volgens IK 08
- mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356776998

Technische gegevens

afmetingen

hoogte	74 mm
breedte	57 mm
lengte	93 mm

Omgevingsomstandigheden

Beschermklasse behuizing (IP)	IP66 (in gemonteerde toestand)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4 (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4X (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	12 (NEMA 250)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Algemeen

Opmerking	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
-----------	--

Behuizing - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407637

Technische gegevens

Algemeen

bouwgrootte	B10
behuizingstype	sokkelbehuizing
kleur	zwart
vergrendelingsmethode	met lengtebeugel
aantal kabelaan sluitingen	2
kabeluitgang	zijdelings
wartels	zonder
schroefmethode	2x M32
beschermkap	ja
materiaal behuizing	polyamide
materiaal afdichting	NBR
Materiaal vergrendeling	polyamide
materiaal beschermkap	polyamide
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
montage-instructie	een van beide openingen voor de wartels is gesloten, maar kan m.b.v. een schroevendraaier worden opengebrouken

Normen en bepalingen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
---	----

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Behuizing - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407637

Toelatingen

GL / EAC /

Toelatingsdetails

GL s

EAC s

Toebehoren

Complete kabelwartel

HC-K-KV-M32(12-21)BK - 1407673



G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



afdichting

HC-B10-SP-RBK - 1407707



Behuizingsbeugel

Behuizing - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407637

Toebehoren

HC-B10-SL-PLBK - 1407698



Beschermkappen

HC-B10-BC-HI-PLBK - 1407693



Borgschroef

HC-K-BS-M32-BK - 1410754



Apparaten-codering

US-EMP (20X9) - 0829439



Toebehoren

REDUC-K-KV-M32/M25 BK - 1410712



Behuizing - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407637


Toebehoren

REDUC-K-KV-M32/M20 BK - 1410725



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>