

## Behuizing - HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM32-PLRBK - 1407639

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



sokkelbehuizing B10, voor dwarsbeugels, materiaal: polyamide, materiaal beschermkap: polyamide, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 74 mm, kabelwartel: zonder, Adapter: nee, 2x M32, Beschermkap: ja, Standaard

### Productbeschrijving

Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden

### Uw voordelen

- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar
- Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
- metalen inlays garanderen een voorijlende PE-contactering bij het schuin insteken
- absoluut corrosiebestendig
- halogeenrijke kunststof
- schokcontrole volgens IK 08
- mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje

### Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356777018

### Technische gegevens

#### afmetingen

hoogte	74 mm
breedte	57 mm
lengte	93 mm

#### Omgevingsomstandigheden

Beschermklasse behuizing (IP)	IP66 (in gemonteerde toestand)
Beschermklasse behuizing (IP)	IP54 (met gesloten beschermkap)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4 (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4X (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	12 (NEMA 250)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

#### Algemeen

# Behuizing - HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM32-PLRBK - 1407639

## Technische gegevens

### Algemeen

<b>Opmerking</b>	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
<b>bouwgrootte</b>	B10
<b>behuizingstype</b>	sokkelbehuizing
<b>kleur</b>	zwart
<b>vergrendelingsmethode</b>	voor dwarsbeugels
<b>aantal kabelaan sluitingen</b>	2
<b>kabeluitgang</b>	zijdelings
<b>wartels</b>	zonder
<b>schroefmethode</b>	2x M32
<b>beschermkap</b>	ja
<b>materiaal behuizing</b>	polyamide
<b>materiaal afdichting</b>	NBR
<b>materiaal beschermkap</b>	polyamide
<b>brandbaarheidsklasse volgens UL 94</b>	V0
<b>montage-instructie</b>	een van beide openingen voor de wartels is gesloten, maar kan m.b.v. een schroevendraaier worden opengebrouken

### Normen en bepalingen

<b>brandbaarheidsklasse volgens UL 94</b>	V0
---	----

## Classificaties

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140816
<b>eCl@ss 4.1</b>	27140816
<b>eCl@ss 5.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 5.1</b>	27143424
<b>eCl@ss 6.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440209
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27440202

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000437
<b>ETIM 4.0</b>	EC000437
<b>ETIM 5.0</b>	EC000437

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261502
<b>UNSPSC 11</b>	31261502
<b>UNSPSC 12.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 13.2</b>	31261502

## Behuizing - HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM32-PLRBK - 1407639

### Toelatingen

---

GL / EAC /

---

### Toelatingsdetails

GL s

EAC s

### Toebehoren

#### Complete kabelwartel

HC-K-KV-M32(12-21)BK - 1407673



G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



#### afdichting

HC-B10-SP-RBK - 1407707



#### Beschermkappen

## Behuizing - HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM32-PLRBK - 1407639

### Toebehoren

HC-B10-BC-HI-PLBK - 1407693



---

### Borgschroef

HC-K-BS-M32-BK - 1410754



---

### Apparaten codering

US-EMP (20X9) - 0829439



---

### Toebehoren

REDUC-K-KV-M32/M20 BK - 1410725




REDUC-K-KV-M32/M25 BK - 1410712



# Behuizing - HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM32-PLRBK - 1407639

## Tekeningen

### Maatschets



### Maatschets

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>