Behuizing - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (http://phoenixcontact.nl/download)



sokkelbehuizing B16, met lengtebeugel, materiaal: polyamide, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 84 mm, kabelwartel: zonder, Adapter: nee, 2x M40, Standaard

Productbeschrijving

Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden

Uw voordelen

- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar
- Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
- metalen inlays garanderen een voorijlende PE-contactering bij het schuin insteken
- absoluut corrosiebestendig
- halogeenvrije kunststof
- schokcontrole volgens IK 08
- mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356777131

Technische gegevens

afmetingen

hoogte	84 mm
breedte	57 mm
lengte	117 mm

Omgevingsomstandigheden

Beschermklasse behuizing (IP)	IP66
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4 (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4X (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	12 (NEMA 250)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Algemeen

Opmerking	voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C

Behuizing - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Technische gegevens

Algemeen

bouwgrootte	B16
behuizingstype	sokkelbehuizing
kleur	zwart
vergrendelingsmethode	met lengtebeugel
aantal kabelaansluitingen	2
kabeluitgang	zijdelings
wartels	zonder
schroefmethode	2x M40
materiaal behuizing	polyamide
materiaal afdichting	NBR
Materiaal vergrendeling	polyamide
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
montage-instructie	een van beide openingen voor de wartels is gesloten, maar kan m.b.v. een schroevendraaier worden opengebroken

Normen en bepalingen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Behuizing - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Toelatingen

GL / EAC /

Toelatingsdetails

GL s

EAC s

Toebehoren

Complete kabelwartel

HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



afdichting

HC-B16-SP-RBK - 1407708



Beschermkappen

Behuizing - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Toebehoren

HC-B16-BC-HI-PLBK - 1407694



Behuizingsbeugel

HC-B16-SL-PLBK - 1407700



Borgschroef

HC-K-BS-M40-BK - 1410767



Verloopadapter

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738



Apparatencodering

US-EMP (20X9) - 0829439



Behuizing - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Toebehoren


Toebehoren

REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com