

## Behuizing - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



sokkelbehuizing B24, met dwarsbeugels, materiaal: polyamide, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 84 mm, kabelwartel: zonder, Adapter: nee, 2x M40, Standaard

### Productbeschrijving

Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden

### Uw voordelen

- flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
- Voordeliger dan metalen uitvoering
- codering met coderingsschildje 9 x 20 mm mogelijk
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar
- Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
- metalen inlays garanderen een voorijlende PE-contactering bij het schuin insteken
- absoluut corrosiebestendig
- halogeenvrije kunststof
- schokcontrole volgens IK 08
- mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje

### Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356777285

### Technische gegevens

#### afmetingen

hoogte	84 mm
breedte	57 mm
lengte	144 mm

#### Omgevingsomstandigheden

Beschermklasse behuizing (IP)	IP66
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4 (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4X (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	12 (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	NEMA 250
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

# Behuizing - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

## Technische gegevens

### Algemeen

<b>Opmerking</b>	voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
<b>bouwgrootte</b>	B24
<b>behuizingstype</b>	sokkelbehuizing
<b>kleur</b>	zwart
<b>vergrendelingsmethode</b>	met dwarsbeugels
<b>aantal kabelaan sluitingen</b>	2
<b>kabeluitgang</b>	zijdelings
<b>wartels</b>	zonder
<b>schroefmethode</b>	2x M40
<b>materiaal behuizing</b>	polyamide
<b>materiaal afdichting</b>	NBR
<b>Materiaal vergrendeling</b>	polyamide
<b>brandbaarheidsklasse volgens UL 94</b>	V0
<b>montage-instructie</b>	een van beide openingen voor de wartels is gesloten, maar kan m.b.v. een schroevendraaier worden opengebroken

### Normen en bepalingen

<b>brandbaarheidsklasse volgens UL 94</b>	V0
---	----

## Classificaties

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140816
<b>eCl@ss 4.1</b>	27140816
<b>eCl@ss 5.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 5.1</b>	27143424
<b>eCl@ss 6.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440209
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27440202

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000437
<b>ETIM 4.0</b>	EC000437
<b>ETIM 5.0</b>	EC000437

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261502
<b>UNSPSC 11</b>	31261502
<b>UNSPSC 12.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 13.2</b>	31261502

## Behuizing - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

### Toelatingen

---

GL / EAC /

---

### Toelatingsdetails

GL s

EAC s

### Toebehoren

#### Complete kabelwartel

HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



#### Behuizingsbeugel

HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



#### Borgschroef

## Behuizing - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

Toebehoren

HC-K-BS-M40-BK - 1410767



---

### afdichting

HC-B24-SP-RBK - 1407709



---

### Verloopadapter

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738



---

### Apparaten-codering

US-EMP (20X9) - 0829439



---

### Beschermkappen

HC-B24-BCSFD-P-BK - 1414630



# Behuizing - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

Toebehoren

---


Toebehoren

REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>