RJ45-connectoren - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (http://phoenixcontact.nl/download)



RJ45-connector, IP67, met push-pull-vergrendeling (uitvoering 14), kunststofbehuizing, voor 1 Gigabit, voor soepele aders AWG 24 ... 25

Ethernet

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356159975

Technische gegevens

Mechanische gegevens

normen/bepalingen	IEC PAS 61076-3-117
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
vergrendelingsmethode	push-pull
afgeschermd	ja
steekcycli	≥ 200
Aansluitmethode	IDC
aansluitdoorsnede	0,2 mm² (massief)
aansluitdoorsnede	0,14 mm² ... 0,18 mm² (soepel)
aansluitdoorsnede AWG	24 (massief)
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 25 (soepel)
kabelbuitendiameter	5 mm ... 8 mm
kabeluitgang	recht
kleur	zwart

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C

Materiaal

materiaal behuizing	PA-GF
materiaal contactblok	PC
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal	kunststof
materiaal O-ring	NBR

RJ45-connectoren - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Technische gegevens

Materiaal

materiaal kabelafdichting	TPE
materiaal behuizingstussenafdichting	NBR

Elektrische gegevens

aantal polen	8
nominale spanning U_N	50 V
nominale stroom I_N	1 A
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT6
Overdrachtseigenschappen-GRP	CAT6
nominale stroom	1 A
vervuilingsgraad	2

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC PAS 61076-3-117

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Toelatingen

EAC / EAC /

RJ45-connectoren - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Toelatingen

Toelatingsdetails

EAC s

s

Toebehoren

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com