

Sensor-/actorbox - SACB-8/16-L-M23 - 1692459

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Sensor-/actorbox, Toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting 90°, afscherming: nee

Uw voordelen

- veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
- flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
- comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
- ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4017918177911

Technische gegevens

Algemeen

nominale spanning	24 V DC
bedrijfsspanning maximaal U_{max}	30 V DC
stroombelastbaarheid per I/O-sigitaal	2 A
stroombelastbaarheid per steekplaats	4 A
nominale stroom totaal	12 A
aantal polen	5
aantal steekplaatsen	8
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
aansluitmethode sensor/actor	M12-busconnector

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 75 °C

Lokale diagnosefunctie

lokale diagnose	Voedingsspanning led groen
lokale diagnose	statusindicatie I/O led geel

Stamkabelgegevens

Aansluitmethode	M23-stekeraansluiting
-----------------	-----------------------

Sensor-/actorbox - SACB-8/16-L-M23 - 1692459

Technische gegevens

Stamkabelgegevens

aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel	0,4 Nm
---	--------

Isolatiemateriaal

materiaal behuizing	PA
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA
materiaal contact stamkabelzijde	Cu-legering
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde	verguld
materiaal contactblok stamkabelzijde	PA
materiaal schroefdraadhuls	PA
materiaal O-ring	NBR

Aansluitingen

steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 4 (A) = 15
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1 / 2 (B) = 7
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	2 / 4 (A) = 5
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	2 / 2 (B) = 4
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	3 / 4 (A) = 16
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	3 / 2 (B) = 8
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	4 / 4 (A) = 3
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	4 / 2 (B) = 14
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	5 / 4 (A) = 17
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	5 / 2 (B) = 9
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	6 / 4 (A) = 2
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	6 / 2 (B) = 13
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	7 / 4 (A) = 11
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	7 / 2 (B) = 10
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	8 / 4 (A) = 1
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	8 / 2 (B) = 18
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1-8 / 1 (+ 24 V) = 19
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1-8 / 3 (0 V) = 6
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting	1-8 / 5 (PE) = 12

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	CUL
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815

Sensor-/actorbox - SACB-8/16-L-M23 - 1692459

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108

ETIM

ETIM 2.0	EC000200
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC002585


UNSPSC


UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Toelatingen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized /

Toelatingsdetails

UL Recognized s 	
nominale spanning UN	24 V
nominale stroom IN	
mm ² /AWG/kcmil	22-16

cUL Recognized s 	
nominale spanning UN	24 V
nominale stroom IN	
mm ² /AWG/kcmil	22-16

EAC s

Sensor-/actorbox - SACB-8/16-L-M23 - 1692459

Toelatingen

cULus Recognized s  US

Toebehoren

Stamkabel geconfectioneerd

RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684056



RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684069



RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684072



RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684085



V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000042



Sensor-/actorbox - SACB-8/16-L-M23 - 1692459

Toebehoren

V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000044



afdekkap

PROT-M12 - 1680539



MSK 1 - 1665897



MSK 2 - 1665907



KSK 1 - 1685013



Apparaten-codering

Sensor-/actorbox - SACB-8/16-L-M23 - 1692459

Toebehoren

ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Montagegereedschap

PLUSCON-RCS - 1665062



Momentgereedschap

TSD 04 SAC - 1208429



Schroefgereedschap

SAC BIT M12-D15 - 1208432




SACC BIT M12-D20 - 1208445




Sensor-/actorbox - SACB-8/16-L-M23 - 1692459

Tekeningen


Maatschets



schakelschema




schematekening



M12-steekplaats bus, 5-polig

schematekening



M23-stekeraansluiting stift, 19-polig

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>