

## Behuizing - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



HEAVYCON EVO-aanbouwbehuizing van kunststof, B24, met lengtebeugel, hoogte: 30,5 mm, met vlakke afdichting

### Uw voordelen

- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar
- Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
- metalen inlays garanderen een voorrijlende PE-contactering bij het schuin insteken
- absoluut corrosiebestendig
- halogeenvrije kunststof
- schokcontrole volgens IK 08
- mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje

### Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356777223

### Technische gegevens

#### afmetingen

hoogte	30,5 mm
breedte	53 mm
lengte	140,5 mm
lengte montage-uitsparing	113 mm
breedte montage-uitsparing	35 mm

#### Omgevingsomstandigheden

Beschermklasse behuizing (IP)	IP66
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4 (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4X (NEMA 250)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	12 (NEMA 250)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

#### Algemeen

Opmerking	voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
-----------	----------------------------------------------------------------------------

# Behuizing - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

## Technische gegevens

### Algemeen

<b>bouwgrootte</b>	B24
<b>behuizingstype</b>	Aanbouwbehuizing
<b>kleur</b>	zwart
<b>vergrendelingsmethode</b>	met lengtebeugel
<b>aandraaimoment</b>	0,5 Nm ... 1,7 Nm (bevestigingsschroeven van aanbouwbehuizing)
<b>wartels</b>	zonder
<b>materiaal behuizing</b>	polyamide
<b>Materiaal vergrendeling</b>	polyamide
<b>brandbaarheidsklasse volgens UL 94</b>	V0
<b>montage-instructie</b>	niet geschikt voor klemadapters van serie D
<b>montage-instructie</b>	Niet voor de adapterplaten HC-B 24-ADP-B.....

### Normen en bepalingen

<b>brandbaarheidsklasse volgens UL 94</b>	V0
-------------------------------------------	----

## Classificaties

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140816
<b>eCl@ss 4.1</b>	27140816
<b>eCl@ss 5.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 5.1</b>	27143424
<b>eCl@ss 6.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440209
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27440202

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000437
<b>ETIM 4.0</b>	EC000437
<b>ETIM 5.0</b>	EC000437

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261502
<b>UNSPSC 11</b>	31261502
<b>UNSPSC 12.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 13.2</b>	31261502

## Toelatingen

---

GL / EAC /

---

## Behuizing - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

Toelatingen

Toelatingsdetails

GL s

EAC s

Toebehoren

**afdichting**

HC-B24-SP-RBK - 1407709



HC-B24-SG-RBK - 1407705



**Behuizingsbeugel**

HC-B24-SL-PLBK - 1407701



**Apparaten codering**

US-EMP (20X9) - 0829439



# Behuizing - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

Toebehoren


## Beschermkappen

HC-B24-BC-HI-PLBK - 1407695




## Tekeningen

Maatschets



Maatschets

Maatschets



montage-uitsparing

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>