

Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 1681525

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 1,5 m

Uw voordelen

- ✓ eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
- ✓ onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4017918158194

Technische gegevens

afmetingen

kabellengte	1,5 m
-------------	-------

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)
beschermklasse	IP65
beschermklasse	IP67
beschermklasse	IP68

Algemeen

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	3
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
polarisatie	A - standaard
normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
statusindicatie	Nee
beveiligingsschakeling/-component	niet aangesloten
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,4 Nm (M12-connector)

Materiaal

Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 1681525

Technische gegevens

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen / bepalingen	IEC 61076-2-101
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Kabel

kabeltype	PUR halogeenvrij zwart
kabeltype (afkorting)	PUR
kabelcode	Li9Y11Y
UL AWM Style	20549
aderdoorsnede	3x 0,34 mm ² (signaalader)
AWG signaalleiding	22
aderopbouw signaalleiding	42x 0,10 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,27 mm ± 0,02 mm (signaalader)
wanddikte isolatie	≥ 0,21 mm (aderisolatie)
aderkleuren	bruin, blauw, zwart
compleet getwist	3 aders in de lengte getwist
buitenmantel, kleur	zwartgrijs RAL 7021
wanddikte buitenmantel	ca. 0,8 mm
kabeldiameter D	4,4 mm ± 0,15 mm
kleinste buigradius, permanent gelegd	22 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	44 mm
aantal buigcycli	4000000
buigradius	44 mm
richting van de verplaatsing	10 m
snelheid van de verplaatsing	3 m/s
versnelling	10 m/s ²
kabelgewicht	26 kg/km
buitenmantel, materiaal	PUR
materiaal aderisolatie	PP
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
isolatieweerstand	≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C)
aderweerstand	max. 58 Ω/km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	≤ 300 V

Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 1681525

Technische gegevens

Kabel

testspanning kabel	≥ 3000 V
Bijzondere eigenschappen	kabelruisbestendig
Bijzondere eigenschappen	siliconenvrij
Bijzondere eigenschappen	vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
vlambestendigheid	volgens UL-Style 20549
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815
oliebestendigheid	volgens DIN EN 60811-2-1
Overige bestendigheid	goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
Overige bestendigheid	hydrolyse- en microbenbestendig
Overige bestendigheid	beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Toelatingen

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed /

Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 1681525

Toelatingen

Toelatingsdetails

UL Listed s 	
nominale spanning UN	300 V
nominale stroom IN	4 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Listed s 	
nominale spanning UN	300 V
nominale stroom IN	4 A
mm ² /AWG/kcmil	

EAC s

cULus Listed s 
--

Toebehoren

afdekkap

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873



PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899



Veiligheidsvergrendeling

Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 1681525

Toebehoren

SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988



SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991



adercodering

PABA WH/15 - 1013151



PABA YE/15 - 1013698



PABA RD/15 - 1013944



Coderingshouder kabel

Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 1681525

Toebehoren

PATO 2/15 - 1013122



PATO 3/15 - 1013135



PATO 4/15 - 1013148



Coderingsstift

B-STIFT - 1051993



Momentgereedschap

TSD 04 SAC - 1208429



Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 1681525

Toebehoren

TSD-M 1,2NM - 1212224



Schroefgereedschap

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600




SAC BIT M12-D15 - 1208432




Tekeningen

Maatschets



Stiftconnector M12 x 1, recht


Maatschets



Bus M12 x 1, recht


Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 1681525

schakelschema




Contactbezetting van de M12-steker en de M12-bus

schematekening



Poolschema stiftconnector M12, 3-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde


schematekening



Poolschema bus M12

Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 1681525

Kabeldoorsnede



PUR halogeenvrij zwart [PUR]

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>