

NL

# Gebruiksaanwijzing

## voor RoNa handkettingzagen

### “STANDARD” en “STANDARD PLUS”


<https://vimeo.com/69242485>

#### 1) Toepassingsgebieden:


Deze lichte (200 g) en gemakkelijk te hanteren handkettingzaag is erg geschikt om hout, takken, wortels (ook onder water), houtblokken, enz. en kunststofbuizen, bvb. pvc-buizen op moeilijk toegankelijke plaatsen door te zagen. **Niet geschikt als metaalzaag.**

Vooraf het snoeien van hoge bomen wordt vergemakkelijkt (met model “STANDARD PLUS”). Takken tot op een hoogte van ca. 4 m kunnen snel, probleemloos en veilig van op de bodem afgezaagd worden. U hoeft niet meer in bomen te klimmen of op een ladder te werken met alle risico's van dien.


**Belangrijke tip: bij het uitpakken zult u vaststellen dat de ketting wat stroef is. Dat komt door de fabricage. Als u de zaag een paar keer gebruikt hebt, wordt de ketting soepeler en is hij gemakkelijker te hanteren. Wij raden daarom aan eerst droog hout (bvb. balken) en pas daarna bomen te zagen. Draag veiligheidshandschoenen om letsels te vermijden.**



Om takken, stammen,  
... door te zagen.



Zagen met de  
verlengkoorden.



Ook bruikbaar  
onder water.

3 jaar  
garantie


## II) Montage:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>a) Model "STANDARD":</b> +               | <b>b) Model "Kit toebehorenset voor model "STANDARD"</b> =  | <b>c) Model "STANDARD PLUS"</b>                          |
| ■ 1 zaagketting:<br>84 schakels, 77 cm lang | ■ 1 x 4 m nylonkoord<br>met werpgewicht en<br>geleidebeugel | ■ 1 zaagketting: 84 schakels, 77 cm lang                 |
| ■ 2 handgrepen                              | ■ 1 x 4 m nylonkoord  | ■ 2 handgrepen   |
| ■ instructie                                | ■ 1 x 4 m nylonkoord  | ■ 1 x 4 m nylonkoord met werpgewicht<br>en geleidebeugel |
| ■ opbewaarings zak                          | ■ instructie  | ■ 1 x 4 m nylonkoord                                     |
|   |   | ■ instructie   |
|   |   | ■ opbewaarings zak                                       |

### A) Werken zonder verlenging (Model "STANDARD"):

De verbindingshaken worden gewoon in de daarvoor voorziene gaten van de eindschakels van de kettingzaag gehangen. **Belangrijk:** de open haken na de montage met een tang lichtjes samendrukken zodat ze niet uit de gaten glijden!

### B) Werken met de verlenging van het model "STANDARD PLUS" (2 x 4 m koord)






**⚠️ Belangrijk! Altijd naast de tak staan zodat de tak of de zaagketting niet op u valt.**

### III) Gebruikstips:

De handkettingzaag wordt uit hoogwaardig thermisch behandeld staal vervaardigd. Dat garandeert een betrouwbare werking en een lange levensduur.

- Handkettingzaag om de tak leggen die afgezaagd moet worden tot de tanden in de tak ingrijpen.
- Gelijktijdig heen en weer trekken.
- Daarbij de volledige lengte van de ketting gebruiken.
- Bij dikkere takken kunnen ook twee personen de zaag bedienen.



De zaag is erg geschikt voor takken, ... met een diameter van min. 4 cm en max. 25 cm.

### IV) Veiligheidsvoorschriften:

- **Tijdens het zagen veiligheidshandschoenen dragen.**
- **Het is verboden zaagschakels te verwijderen, de ketting in te korten of nieuwe schakels toe te voegen. Als de zaag beschadigd is, moet de volledige zaagketting vervangen worden.**
- **Tijdens het zagen altijd een veilige positie innemen; vooral bij het afzagen van hoge en zware takken.**
- **Bij het afzagen van hoge en zware takken moet altijd voorkomen worden dat de tak onverwacht naar beneden valt. Wij raden aan een helm te dragen.**

### V) Onderhoud/Verzorging:

- De ketting regelmatig op beschadigingen controleren.
- De handkettingzaag na het werk niet onbeheerd achter laten: risico van verwondingen en corrosie!
- De zaag altijd in het bijgeleverde etui bewaren.
- Na veelvuldig gebruik reinigen en lichtjes met olie (bvb. motorolie) invetten.