

BA 140806 F-7035



Bocube Alu
Behuizing met membraandeksel, lichtgrijs, scharnierend
Bestelnr.: 00123125

Kleur van de behuizingsgroep

lichtgrijs, RAL 7035 of grafietgrijs, RAL 7024; speciale kleuren op aanvraag


Beschermingsklasse

IP 66/IP 67/IP 69 DIN EN 60529

Behuizingsmateriaal

Behuizing: GD Al Si 12, dichting PU geschuimd; Scharnieren / Afdekkingen: Al Mg Si 0,5 met poedercoating / natuurkleur geëloxeerd

Leveringsomvang: behuizing incl. scharnier en bevestigingsmateriaal



A	159 mm
B	86 mm
C	60 mm
a1	113,5 mm
a2	115,5 mm
b1	72,5 mm
b2	77,5 mm
c1	51,5 mm

Technische tekeningen

Catalogustekening in DXF-formaat:

[00123125_BA-140806-F-7035.dxf](#) (2.8 MB)

Catalogustekening in PDF-formaat:

[00123125_BA-140806-F-7035.pdf](#) (222 KB)

3D-productgegevens in STEP-formaat:

[Aanmelding vereist](#)

Basistekening voor bewerkingen:

[00123125_BA-140806-F-7035-G.dxf](#) (2.2 MB)

Montage-instructies

[Bocube_Alu_00911501.pdf](#) (127 KB)


[DAE-D11_Montageanleitung_Datenblatt_DE.pdf](#) (350 KB)

[DAE-D11_Assembly_Instructions_Datasheet_EN.pdf](#) (285 KB)

Hoofdstukken downloaden

[Bocube_Alu_GB.pdf](#) (1.7 MB)


Toebehoren



Wandklemmen

00500105 [BA WL 08 - 7035](#) Voor BA ..08..

00500104 [BA WL 08 - 7024](#) Voor BA ..08..



Drukcompensatiemembraan DAE

52011000 [DAE-D11](#) zelfklevende membraan ø 11 mm



Montageplaten, hardpapier, 2 mm

00603100 [BA MH 1408](#) Voor BA 1408..



Draagrails DIN EN 60715 TH 15

22151102 [TS 15](#) Voor BA 1408.., BA 1413..



Draagrails DIN EN 60715 G 32

22321102 [TS 32](#) Voor BA 1408.., BA 1413..



Draagrails DIN EN 60715 TH 35

22351102 [TS 35](#) Voor BA 1408.., BA 1413..

* = op aanvraag verkrijgbaar