

Laserliner

ClimaHome-Check



Digitale hygrometer voor de duurzame bewaking van het ruimteklimaat

Rev18WT12



- **Functies:**
omgevingstemperatuur
relatieve luchtvochtigheid
- **Min-/max-weergave:** desgewenst wordt de kleinste of de grootste meetwaarde weergegeven
- Meetwaardeweergave omschakelbaar van °C naar °F.
- Toepasbaar als tafeltoestel met **uitklapbare standaard/clip** of voor het hechten op metalen oppervlakken door een **geïntegreerde magneethouder**

TECHNISCHE GEGEVENS

OMGEVINGSTEMPERatuur
0°C ... 50°C
NAUWKEURIGHEID ±1°C

RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID
20%rH ... 99%rH
NAUWKEURIGHEID
±5%rH (25%rH...85%rH)

ARBEIDSTEMPERatuur
0°C ... 50°C

STROOMVERZORGING
1 x AAA 1,5 Volt alkalibatterij

AFMETINGEN (B x H x D)
66 x 57 x 17 mm

GEWICHT (incl. batterij)
47 g



Met uitklapbare standaard



Geïntegreerde magneethouder



ClimaHome-Check
+ batterij

Verpakkingsformaat (B x H x D)

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
ClimaHome-Check	082.028A	4 021563 687855	5



1 x
AAA