



Digitale hygrometer met dauwpuntweergave

Rev.1213



- **Functies:**
omgevingstemperatuur
relatieve luchtvochtigheid
temperatuur van het dauwpunt
- Korte meettijd dankzij **snelle sensoriek**
- **Min-/max-weergave:** desgewenst wordt de kleinste of de grootste meetwaarde weergegeven
- Meetwaardeweergave omschakelbaar van °C naar °F.
- Omschakeling omgevings-/dauwpunttemperatuur
- **Handig toestel** voor de controle van het ruimteklimaat
- Cliphouder

TECHNISCHE GEGEVENS

OMGEVINGSTEMPERATUUR
-10°C ... 50°C
NAUWKEURIGHEID ±1°C

RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID
20%rH ... 99%rH
NAUWKEURIGHEID
±5%rH (25%rH...85%rH)


DAUWPUNTWEERGAVE
-28,5°C ... 47,5°C
NAUWKEURIGHEID ±2°C

ARBEIDSTEMPERATUUR
-10°C ... 50°C

STROOMVERZORGING
1 x LR44 knoopcel

AFMETINGEN (B x H x D)
138 x 27 x 19 mm

GEWICHT (incl. batterij)
38 g



Min-/max-weergave



Snelle sensoriek



Cliphouder



ClimaPilot
+ batterij

Verpakkingsformaat (B x H x D)

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
ClimaPilot	082.034A	4 021563 687886	5

