

Laserliner®

DampCheck



Handig vocht- en temperatuurmeettoestel

Rev0215



- **Controle van de droogtegraad** van hout voor de vermindering van schadelijke stoffen en energieverlies.
- Controle van het **vochtgehalte in gipsestrik**
- Meting van de **omgevingstemperatuur**
- **Numerieke weergave van de meetwaarde**
- **Led nat-/droogindicator:** de 3 kleurenleds (groen = droog), geel = vochtig, rood = nat) geven direct informatie over de vochtigheids- of droogtegraad van het gemeten materiaal.
- Omschakeling tussen hout en bouwmaterialen
- **Hold-functie** om de actuele meetwaarde op het display vast te houden
- Meetwaardeweergave kan van **°C** naar **°F** worden omschakeld

TECHNISCHE GEGEVENS

MEETPRINCIPE
Weerstandsmeting van het materiaalvocht via geïntegreerde elektroden

MEETBEREIK / NAUWKEURIGHEID
(relatieve materiaalvochtigheid)
HOUT ± 2% (6 ... 60%)
BOUWMATERIALEN ± 0,5% (0,2 ... 2,9%)
TEMPERatuur ± 2 °C (0 ... 40 °C)

OPSLAGTEMPERatuur -10 °C ... 50 °C

ARBEIDSTEMPERatuur 0 ... 40 °C

MAX. RELatieve LUCHTVOCHTIGHEID
85%

STROOMVERZORGING
4 x LR44 knoopcel, 1,5 V

AFMETINGEN (B x H x D)
46 x 85 x 16 mm

GEWICHT (incl. batterijen)
41 g



Led nat-/droogindicator

Numerieke weergave van de meetwaarde



DampCheck
+ beschermkap
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
110 x 235 x 30 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
DampCheck	082.003A	4 021563 689996	5

