




VideoFlex G3 Ultra

SnakeCamera G3 10m



Professioneel video-inspectiesysteem voor visuele controle van moeilijk toegankelijke plekken – ook op grote afstanden

Rev0316



Camerakop (ø 9 mm) met LED-verlichting

3,5" TFT-kleurendisplay

- De camerakop aan de flexibele leiding zendt de beelden direct naar het LC-display.
- **Probleemlokalisatie:** de camera geeft weer wat zich achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, kabels enz. bevindt - dankzij de LED-verlichting ook onder slechte lichtvoorwaarden.
- **REC-functie beeld en video:** De opnames kunnen voor een latere evaluatie worden opgeslagen.
- **Camerakop en kabel zijn waterdicht**
- **Ideaal voor ontoegankelijke plekken** dankzij kleine meetkop (ø 9 mm)
- **Vervangen van de camera-unit** mogelijk al naargelang de toepassing
- Krachtige objectverlichting dankzij **4 hoogrendementsleds**
- **Vermindering van externe lichtinvloeden:** contrastrijk LC-display dat ook bij sterke lichtinval een optimale weergave waarborgt.
- Gebruik van externe monitoren via **TV-Out-aansluiting**
- **Functie voor de formattering van de SDHC-geheugenkaart**
- **Rotatie:** Het beeld op de monitor kan met behulp van de beeldrotatie 180° worden gedraaid.
- Met behulp van de **mirror-functie** kunnen gespiegelde opnames worden gecorrigeerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

CAMERAKOP / KABEL	ø 9 mm, IP 68 (Duikdiepte 2 m, 60 min.)
CAMERAFOCUS	F1 cm - F6 cm
BEELDSCHERMTYPE	3,5" TFT-kleurendisplay
RESOLUTIE DISPLAY	320 x 240 pixel
RESOLUTIE CAMERA	640 x 480 pixel
RESOLUTIE FOTO / VIDEO	720 x 480 pixel
FOTOFORMAAT / VIDEOFORMAAT	JPEG / AVI
LEDS	10 helderheidsstanden
ZOOM	1,5-voudige digitale zoom in stappen van 10%
GEHEUGEN	Ondersteunt SDHC-kaart tot max. 8 GB
LENGTE FLEXIBELE SLANG	10 m
INTERFACE	Mini-usb
AANSLUITINGEN	Micro-SD, Analoge video
VOEDING	Li-Ion-accupak 3.7V / 1.7Ah / Netadapter 5V / 1A
LAADTIJD	ca. 4 uur
BEDRIJFSDUUR	ca. 4 uur
ARBEIDSTEMPERATUUR	0°C ... 45°C
OPSLAGTEMPERATUUR	-10°C ... 60°C
GEWICHT (incl. accupak en flexibele slang)	1,6 kg



10 m
DOF 1...6 cm

VideoFlex G3 Ultra

- + inclusief draagkoffer
- + SnakeCamera G3 10 m
- + TopClips G3
- + TopGuide G3
- + Li-Ion accupak
- + net-/laadtoestel met internationaal adapter
- + software
- + USB/REC-kabel
- + 4 GB micro-SD-kaart
- + videoverbindingskabel

Verpakkingsformaat (B x H x D)
450 x 375 x 125 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
VideoFlex G3 Ultra	082.210A	4 021563 695003	2

