

01.117300.01.001

Contact Grill 2 Thermostaten voor aparte temperatuurbediening

Multifunctionele grill met 2 thermostaten voor een snelle, gezonde maaltijd. Drie verschillende standen: geschikt als grill, contact grill en bakplaat. Voorzien van uitneembare platen met anti-aanbaklaag en vetafdruipsysteem voor een licht resultaat

Specificaties

- Bakoppervlakte: 29 x 23 cm
- 2 Regelbare thermostaten
- Uitneembare platen
- Gemakkelijk te reinigen
- Schuifstelsel voor hoogte positionering
- 180° te openen
- Vetopvangbak
- Anti-aanbaklaag
- Horizontaal en verticaal op te bergen
- Met power en ready indicatie lampje
- Anti-slipvoetjes
- Deksel met vergrendeling
- Snoeropbergstelsel
- Vermogen: 2000 Watt



Logistieke eigenschappen

Verpakking

LxBxH	38.6 x 21 x 38
EAN Code	8713016026279
Bruto gewicht	5
Netto gewicht	4.45

Omdoos

LxBxH	40.1 x 39.5 x 44
EAN Code	8713016026286
Bruto gewicht	11

Aantallen

Per Omdoos	2	Container 20ft	750
Per pallet	48	Container 40ft	1580
Hi/Ti pallet	4 x 6	Container HQ	1870

