






**Signaallampen, Vlak, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 1 m, Linze rood, LED rood, 24 V AC/DC**

**Type** C22-L-R-24-P62  
**Catalog No.** 185141

## Leveringsprogramma

|                                  |   |    |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment                      |   |    | RMQ compacte oplossing                                                                                                                            |
| Basisfunctie                     |   |    | Signaallampen                                                                                                                                     |
| Inbouwdiameter                   | Ø | mm | 22.5                                                                                                                                              |
| Los apparaat/complete apparatuur |   |    | Complete apparatuur                                                                                                                               |
| Bouwvorm                         |   |    | Vlak                                                                                                                                              |
| Aansluittype                     |   |    | Kabel (zwart) met open einde, 4-polig                                                                                                             |
| Kabellengte                      |   | m  | 1                                                                                                                                                 |
| <b>kleur</b>                     |   |    |                                                                                                                                                   |
| Linze                            |   |    | rood                                                                                                                                              |
| Lens                             |   |    |                                                                 |
| LED                              |   |    |                                                                |
| LED                              |   |    | rood                                                                                                                                              |
| Nom. bedrijfsspanning LED        |   |    | 24 V AC/DC                                                                                                                                        |
| beschermingsgraad                |   |    | IP66, IP67, IP69 (frontzijde)<br>IP65 (aan achterzijde)                                                                                           |
| Aansluiting op SmartWire-DT      |   |    | nee                                                                                                                                               |
| Schakelsymbool                   |   |    | <div style="text-align: center;"> <p>WH</p>  <p>BU</p> </div> |

## Technische gegevens

### Algemeen

|                                 |  |    |                                                                                                        |
|---------------------------------|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| normen en bepalingen            |  |    | IEC/EN 60947-5-1<br>VDE 0660                                                                           |
| Certificeringen                 |  |    | CE, UL, CSA                                                                                            |
| Aandraaimoment bevestigingsmoer |  | Nm | 2                                                                                                      |
| Klimaatbestendigheid            |  |    | Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78<br>Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| beschermingsgraad               |  |    | IP66, IP67, IP69 (frontzijde)                                                                          |

|                                    |  |    |                        |
|------------------------------------|--|----|------------------------|
|                                    |  |    | IP65 (aan achterzijde) |
| omgevingstemperatuur               |  |    |                        |
| open                               |  | °C | -30 - +70              |
| Opslag                             |  | °C | - 30 - + 80            |
| inbouwpositie                      |  |    | willekeurig            |
| Schokbestendigheid schokduur 11 ms |  | g  | > 30                   |

### Stroombanen

|                                         |                  |      |       |
|-----------------------------------------|------------------|------|-------|
| Nom. stootspanningsvastheid             | U <sub>imp</sub> | V AC | 800   |
| nom. isolatiespanning                   | U <sub>i</sub>   | V    | 30    |
| Overspanningscategorie/vervuilingsgraad |                  |      | III/3 |
| max. kortsluitbeveiliging               |                  |      |       |
| smeltzekering                           | gG/gL            | A    | 4     |
| Voorwaardelijke kortsluitstroom         | I <sub>q</sub>   | kA   | 1     |

### Kabeleigenschappen

|             |   |    |                 |
|-------------|---|----|-----------------|
| Bouwvorm    |   |    | Kabeleinde open |
| Kabellengte |   | m  | 1               |
| Materiaal   |   |    | PUR             |
| Diameter    | Ø | mm | 4.7             |

## Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

|                                        |  |    |     |
|----------------------------------------|--|----|-----|
| Technische gegevens ontwerpverificatie |  |    |     |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur min.      |  | °C | -30 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur max.      |  | °C | 70  |

## Technische gegevens ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                            |  |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|
| Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Signaallamp (EC000272)                                                                                                                          |  |            |           |
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaallampje compleet apparaat (ecI@ss10.0.1-27-37-12-23 [AKF041014]) |  |            |           |
| Aantal signaallampen                                                                                                                                                                       |  |            | 1         |
| Kleur lens                                                                                                                                                                                 |  |            | Rood      |
| Uitvoering fitting                                                                                                                                                                         |  |            | Led       |
| Met lichtbron                                                                                                                                                                              |  |            | Ja        |
| Nom. spanning Ue                                                                                                                                                                           |  | Volt       | 24 - 24   |
| Spanningstype                                                                                                                                                                              |  |            | AC/DC     |
| Uitvoering elektrische aansluiting                                                                                                                                                         |  |            | Overig    |
| Bouwvorm lens                                                                                                                                                                              |  |            | Rond      |
| Uitvoering lens                                                                                                                                                                            |  |            | Vlak      |
| Gatdiameter                                                                                                                                                                                |  | Millimeter | 22.5      |
| Breedte opening                                                                                                                                                                            |  | Millimeter | 0         |
| Hoogte opening                                                                                                                                                                             |  | Millimeter | 0         |
| Met frontring                                                                                                                                                                              |  |            | Ja        |
| Materiaal frontrand                                                                                                                                                                        |  |            | Kunststof |
| Kleur frontrand                                                                                                                                                                            |  |            | Overig    |
| Beschermingsgraad (IP)                                                                                                                                                                     |  |            | Overig    |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                                                                                                                                                   |  |            | Overig    |

## Goedkeuringen

|                             |  |  |                                                                               |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  |  | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15; CE marking |
| UL File No.                 |  |  | E29184                                                                        |
| UL Category Control No.     |  |  | NKCR                                                                          |
| CSA File No.                |  |  | 165628                                                                        |
| CSA Class No.               |  |  | 321103                                                                        |
| North America Certification |  |  | UL listed, CSA certified                                                      |

