






Signaallampen, Vlak, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 1 m, Linze
geel, LED wit, 24 V AC/DC

Type **C22-L-Y-24-P62**
Catalog No. **185143**

Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ compacte oplossing
Basisfunctie			Signaallampen
Inbouwdiameter	∅	mm	22.5
Los apparaat/complete apparatuur			Complete apparatuur
Bouwworm			Vlak
Aansluittype			Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
Kabellengte		m	1
kleur			
Linze			geel
Lens			
LED			
LED			wit
Nom. bedrijfsspanning LED			24 V AC/DC
beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69 (frontzijde) IP65 (aan achterzijde)
Aansluiting op SmartWire-DT			nee
Schakelsymbool			

Technische gegevens

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660
Certificeringen			CE, UL, CSA
Aandraaimoment bevestigingsmoer		Nm	2
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69 (frontzijde)

			IP65 (aan achterzijde)
omgevingstemperatuur			
open		°C	-30 - +70
Opslag		°C	- 30 - + 80
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid schokduur 11 ms		g	> 30

Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	U_{imp}	V AC	800
nom. isolatiespanning	U_i	V	30
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
max. kortsluitbeveiliging			
smeltzekering	gG/gL	A	4
Voorwaardelijke kortsluitstroom	I_q	kA	1

Kabeleigenschappen

Bouwworm			Kabeleinde open
Kabellengte		m	1
Materiaal			PUR
Diameter	∅	mm	4.7

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-30
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Signaallamp (EC000272)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaallampje compleet apparaat (eci@ss10.0.1-27-37-12-23 [AKF041014])			
Aantal signaallampen			1
Kleur lens			Geel
Uitvoering fitting			Led
Met lichtbron			Ja
Nom. spanning Ue		Volt	24 - 24
Spanningstype			AC/DC
Uitvoering elektrische aansluiting			Overig
Bouwworm lens			Rond
Uitvoering lens			Vlak
Gatdiameter		Millimeter	22.5
Breedte opening		Millimeter	0
Hoogte opening		Millimeter	0
Met frontring			Ja
Materiaal frontrand			Kunststof
Kleur frontrand			Overig
Beschermingsgraad (IP)			Overig
Beschermingsgraad (NEMA)			Overig

Goedkeuringen

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			165628
CSA Class No.			321103
North America Certification			UL listed, CSA certified

Afmetingen

