



Keuzeschakelaar, met draaigreep, Vast, 1 M, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 1 m, 2 standen, Frontring titaan

Type **C22-WRK-K10-P62**  
Catalog No. **186167**

## Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ compacte oplossing
Basisfunctie			Keuzeschakelaars
Inbouwdiameter	∅	mm	22.5
Los apparaat/complete apparatuur			Complete apparatuur
Bouwworm			met draaigreep
			Vast
<b>Funcctie:</b>			
			60°
Aansluittype			Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
Kabellengte		m	1
			2 standen
beschermingsgraad			IP66 (frontzijde) IP65 (aan achterzijde)
Frontring			Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT			nee
<b>Contacten</b>			
M = maakcontact			1 M
Schakelsymbool			
<b>Schakelweg</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> = Contact gesloten			
<input type="checkbox"/> = Contact open			
contactdiagram			

## Technische gegevens

### Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660
Certificeringen			CE, UL, CSA

bedieningsfrequentie	schakelingen/h		≤ 2000
bedieningsdraaimoment		Nm	≤ 0.3
Aandraaimoment bevestigingsmoer		Nm	2
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad			IP66 (frontzijde) IP65 (aan achterzijde)
omgevingstemperatuur			
open		°C	-30 - +70
Opslag		°C	- 30 - + 80
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid schokduur 11 ms		g	> 30

### Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	$U_{imp}$	V AC	800
nom. isolatiespanning	$U_i$	V	30
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
foutschakelzekerheid			
Bij 17 V DC/7 mA	$H_F$		Maakcontact: statistisch bepaalt 1 uitval op $17 \times 10^6$ schakelingen
max. kortsluitbeveiliging			
smeltzekering	gG/gL	A	4
Voorwaardelijke kortsluitstroom	$I_q$	kA	1

### Schakelvermogen

Nom. bedrijfsstroom	$I_e$	A	
AC-15			
24 V	$I_e$	A	4
DC-13			
24 V	$I_e$	A	3

### Kabeleigenschappen

Bouwworm			Kabeleinde open
Kabellengte		m	1
Materiaal			PUR
Diameter	∅	mm	4.7

## Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-30
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70

## Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Keuzeschakelaar (EC001029)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Selector switch, complete unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011])			
Aantal schakelstanden			2
Uitvoering van het bedieningselement			Draaigreep
Geschikt voor verlichting			Nee
Met lichtbron			Nee
Kleur knop			Zwart
Gatdiameter		Millimeter	22.5
Breedte opening		Millimeter	0
Hoogte opening		Millimeter	0
Schakelfunctie vergrendelend			Ja
Terugverend			Nee
Beschermingsgraad (IP)			Overig
Beschermingsgraad (NEMA)			Overig
Voedingsspanning		Volt	0 - 0
Aantal contacten als maakcontact			1

Aantal contacten als verbreekcontact		0
Aantal contacten als wisselcontact		0
Uitvoering elektrische aansluiting		Overig
Met frontring		Ja
Materiaal frontrand		Kunststof
Kleur frontrand		Overig

## Goedkeuringen

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		165628
CSA Class No.		321103
North America Certification		UL listed, CSA certified

## Afmetingen

