



HSM shredstar X8 - 4,5 x 30 mm + apart CD-snijwerk



Datavernietiger HSM shredstar X8

Efficiënt en veilig. Met overtuigende prijs-prestatie-verhouding. Uw betrouwbare snipper-datavernietiger met anti-papierophopingsfunctie en apart werkend CD-snijwerk voor inzet naast de werkplek.

Specificaties

Productnr.:	1044121	Invoerbreedte:	220 mm
EAN	4026631057738	Opvangvolume/-capaciteit:	18 l
Vernietigingswijze:	snippers	Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):	225
Snijgrootte:	4,5 x 30 mm	Geluidsniveau (leegloop):	ca. 58 dB(A)
Veiligheidsniveau (DIN 66399):	E-2 F-1 O-1 P-4 T-2	Breedte x Diepte x Hoogte:	345 x 245 x 385 mm
Snijcapaciteit in vellen 80g/m²:	8	Gewicht:	5,9 kg
Opgenomen vermogen / motor:	250 W	Snijgoed:	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard, CD/DVD
Spanning / Frequentie:	220-240 V / 50-60 Hz		

Productinformatie



Door het apart werkend CD-snijwerk kunnen CDs en DVDs, creditcards en klantenkaarten eenvoudig vernietigd worden. In de separate CD-opvanghouder wordt het vernietigde materiaal apart...



Automatische terugloop heft papierophoping op en staat garant voor een optimale werking.



Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.

HSM®



Geruisarme werking

Geruisarme bedrijfsmodus minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.



Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



Vulstandaanduiding

Door het zichtvenster is de vulstand van de opvanghouder op elk moment te controleren (behalve HSM shredder S5).



Eenvoudig te legen

Voor het legen van de opvangbak kan het bovengedeelte eenvoudig opgetild worden – een handige komgreep vereenvoudigt de handeling.

