# KERN **EOC 300K-2L**

Robuuste plateauweegschaal met hoge resolutie met praktische flip/flop-afleesinrichting voor optimale bedienbaarheid




## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Plateauweegschaal |
| Productfamilie | EOC |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 150 kg; 300 kg |
| Afleesbaarheid [d] | 0,05 kg; 0,1 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,05 kg; 0,1 kg |
| Linearisatie | ± 0,15 kg; 0,3 kg |
| Resolutie | 3.000, 3.000 |
| Tarrabereik | 300 kg |
| Justeermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justeergewicht | 300 kg (M1) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Linearisatie in punten | 3 |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,25 kg; 0,5 kg |
| Weegcel - verbinding | 6-draads |
| Bauart der Waage | Multibereik-weegschaal |
| Eenheden | kg<br>g<br>lb<br>oz<br>PCS |
| Maximale kruip (15 minuten) | 400 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 800 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Weegcel type | aliminium IP65 met siliconen coating |

## Scherm

| | |
|---|---|
| Type display | LCD |
| Scherm type | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 110×35 mm |
| Scherm segmenten | 6 |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 25 mm |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 268×115×80 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 600×500 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 600×500 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 600×500×150 mm |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | mild staal |
| Materiaal displaybehuizing | kunststof |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Statief hoogte | 330 mm |
| Statief kantelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |
| Afleesinrichting kabellengte | 3 m |
| Meetcellen - aantal | 1 |

## Functies

| | |
|---|---|
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch<br>visueel |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 3.000 |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 100 g |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 kg |

# KERN **EOC 300K-2L**

Robuuste plateauweegschaal met hoge resolutie met praktische flip/flop-afleesinrichting voor optimale bedienbaarheid

| | |
|---|---|
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 10, 20, 50, 100, 200 |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - plateau | IP65 |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 3 min<br>off<br>5 min<br>30 min<br>15 min |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 3 min<br>off<br>5 min<br>30 min<br>15 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (eenmaal en verschillende keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Interfaces | RS-232 standaard |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V-240 V, 0.4 A |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 1000 mA |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Binnen plus, buiten minus |
| Type batterij/accu | Pb |
| Batterij oplaadtijd | 100 h |
| Accu | 6 V; 1.3 Ah |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 26 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 43 h |
| Accu oplaadtijd | 3 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |
| Batterij/accu aangesloten | vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-249 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-129 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

## Verpakking & verzending


| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 998×630×190 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 19 kg |
| Brutogewicht ca. | 26 kg |
| Verzendgewicht | 25,8 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761192294 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD




### OPTION

