

KERN HFC 3T-3



Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HFC

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	3000 kg
Afreesbaarheid [d]	1 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 2 kg
Resolutie	3.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3000 kg (M3)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓

Bauart der Waage Weegschaal met één bereik

Eenheden	kg lb N
Interne meetfrequentie	10 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Maximale kruip (15 minuten)	4 kg
Maximale kruip (30 minuten)	8 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	aluminium met siliconen coating

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting

Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	60×40 mm
Scherm cijferhoogte	23 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×61×255 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	88×64×256 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	90 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	62 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	100 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	255 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	165 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	27 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	27 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	30 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	30 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal lasthaak	edelstaal bus
Materiaal displaybehuizing	metaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1

Functionies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Capaciteitsaanduiding	✓
Bereik draadloze module	20 m
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min 5 min 30 min 15 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)

KERN HFC 3T-3



Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal

Aantal toetsen voor bediening 8

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding

Voedingseenheid type Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO
UK
US

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO
UK
US
CH

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 9 V, 800 mA

Contactdoos voor voedingseenheid Holle stekker, binnen plus, buiten 3,5 mm, binnen 1,5 mm

Type batterij/accu NiMH

Batterij 3×1.5 V AA

Batterijaansluiting Pad + Veer

Batterij oplaadtijd 40 h

Batterij capaciteit 1.800 mAh

Batterij spanning 3,6 V

Batterij - enkelgewicht 229 g

Batterijcapaciteit (Wh) 6,48 Wh

Accu HFA-A01

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 24 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 30 h

Accu oplaadtijd 12 h

Batterij/accu aangesloten vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 5 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 35 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Approval

CE-teken ✓

TÜV-gekeurd ✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-252

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-132H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 505×405×125 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 2,2 kg

Brutogewicht ca. 3,6 kg

Verzendgewicht 5,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761144606

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

