KERN **KDE-T**

Afleesinrichting



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Reserveonderdeel
Productgroep	Reserveonderdeel

Meetsysteem

Aantal weegbereiken	2
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	20.000
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Linearisatie in punten	4
Eenheden	kg g lb oz
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×110×45 mm
Materiaal displaybehuizing	kunststof

Functies

PreTare-functie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Percentage bepalen	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Tijdweergave	✓
Telfunctie	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 25, 50
Hold-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	selecteerbaar
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)

Interface

Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	15 V, 500 mA
Batterij	9 V Block
Batterij oplaadtijd	24 h
Accu	NDE-A02
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	10 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	15 h
Accu oplaadtijd	10 h
Accu optioneel	Accu optioneel - intern

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

KERN **KDE-T**

Afleesinrichting

Diensten	
Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage | on request

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	205×270×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761133242

Pictogrammen