
KERN **KFP 60V20M**

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KFP-V20-IP65

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	30 kg; 60 kg
Afleesbaarheid [d]	2 g
Minimumgewicht [Min]	200 g; 400 g
Weegcel - verbinding	4-draads
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel type	aliminium IP65 met siliconen coating

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (B×D)	400×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	400×300 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	400×300×117 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	2,5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - meetcel	IP65

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	10 g; 20 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	790×465×220 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	13 kg
Verzendgewicht	16,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761250048
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

