


KERN SFE 300K-1LNM

KERN

Plateauweegschaal met stof- en spatwaterbestendig IP 65, optioneel met ijking



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Plateauweegschaal
Productfamilie	SFE

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg
Aflesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Linearisatie	± 0,1 kg
Minimumgewicht [Min]	2 kg
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Resolutie	3.000
Tarrabereik	299,9 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	300 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg
Weegcel - verbinding	6-draads
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	22 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	195×118×63 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	650×500 mm
Afmetingen weegoppervlak	650×500 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	650×500×139 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal displaybehuizing	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	3 m

Functionies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP65
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Aantal toetsen voor bediening	6

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH

KERN SFE 300K-1LNM

KERN

Plateauweegschaal met stof- en spatwaterbestendig IP 65, optioneel met ijking

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Contactdoos voor voedingseenheid
Holle stekker, binnen
plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø
binnen 2,1 mm, lang 9,5
mm

Type batterij/accu NiMH

Batterijaansluiting 2-polige kuipconnector

Batterij - enkelgewicht 165 g

Accu bedrijfsduur - met
achtergrondverlichting 10 h

Accu bedrijfsduur - zonder
achtergrondverlichting 35 h

Accu oplaadtijd 12 h

Batterij/accu aangesloten
vast elektrisch
aangesloten, niet
geïsoleerd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Approval

CE-teken ✓

Conformiteitsbeoordeling af
fabriek mogelijk ✓

Nauwkeurigheidsklasse III

IJkeenheid [e] 0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op
de opstelplaats 961-249

Artikelnummer voor
conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-229

Artikelnummer voor DAKKS-
kalibratie 963-129

Artikelnummer voor
conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 1050×675×250 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 22 kg

Brutogewicht ca. 24 kg

Verzendgewicht 35,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761244726

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

DAKKS

FACTORY

