

KERN UFA 6T-3



Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten tot 6000 kg



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Weegbalk
Productfamilie	UFA

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	6000 kg
Af leesbaarheid [d]	2 kg
Reproduceerbaarheid	2 kg
Linearisatie	± 4 kg
Resolutie	3.000
Tarabereik	-6000 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6000 kg (M2)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	4 kg
Weegcel - verbinding	6-draads
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg g lb oz lb:oz
Maximale kruip (15 minuten)	8 kg
Maximale kruip (30 minuten)	16 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	ZEMIC H8C 3 ton

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm segmenten	5 + 1/2
Scherm cijferhoogte	52 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×65 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1200×160 mm
Afmetingen weegoppervlak	1200×160 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1270×160×115 mm
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Materiaal meetcel(len)	gelegeerd staal
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Af leesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	20 m
Kabellengte tussen weegbalken	5 m
Meetcellen - aantal	4

Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Functie voor middeling onder onstabiele wegomstandigheden	✓
Telfunctie	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP67
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	7

KERN UFA 6T-3

KERN

Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten tot 6000 kg

Interface

Interfaces	RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analoog (0 - 10 V) (optionele, factory) analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
------------	---

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
--	------------------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
---	-------------------------------

Kabellengte stroomvoorziening	180 cm
-------------------------------	--------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
--	------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
--	--------------

Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm
----------------------------------	---

Type batterij/accu	Pb
--------------------	----

Accu	6 V, 1.2 Ah
------	-------------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
--	-----

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h
---	------

Accu oplaadtijd	10 h
-----------------	------

Accu optioneel	Accu optioneel (factory)
----------------	--------------------------

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
---------------------------------	-----

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
--	---------

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-132
-------------------------------------	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	1320×500×360 mm
-------------------------------	-----------------

Verzendmethode	Expeditie
----------------	-----------

Nettogewicht ca.	90 kg
------------------	-------

Brutogewicht ca.	115 kg
------------------	--------

Verzendgewicht	112 kg
----------------	--------


Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761194618
-----------------	---------------

REACH classificatie	geen verboden stoffen
---------------------	-----------------------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

