
# KERN **ACS-A02S05**

Beschermkap, Leveringsomvang 5 stuks



## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschaal |
| Productgroep | Beschermhoe |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Opslagtemperatuur [Min] | -10 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 50 °C |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 200×170×80 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,10 kg |
| Verzendgewicht | 0,5 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761184572 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

