


KERN BIC-A03

Oprijplaat, staal met poedercoating

KERN

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Oprijplaat

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	1500×1000×108 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1500×1000×107 mm
Materiaal	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Materiaal	staal, gepoedercoat

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1608×1608×117 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	60 kg
Brutogewicht ca.	65 kg
Verzendgewicht	65 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761193253
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

