
KERN **BIC-A04**

Stabiel inbouwframe , staal met poedercoating, voor modellen met weegplateau afmeting B×D×H 1000×1000×108 mm



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Inbouwframe

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	1088×1088×110 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1088×1088×107 mm
Materiaal	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Materiaal	staal, gepoedercoat

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1110×1110×120 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	30 kg
Brutogewicht ca.	34 kg
Verzendgewicht	34 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761193260
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

2 DAYS