

KERN BIC-A07

KERN

Voetplatenpaar voor het bevestigen van de weegbrug op de vloer



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Voetplaten

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	200×200×10 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	100×287×3 mm
Materiaal	staal, gepoedercoat
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	staal
Materiaal	staal (1.4305)

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×200×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,75 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,785 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761193291
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

