KERN **CCS 10K-6**

Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Telsysteem
Productfamilie	CCS

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer	TKFP 15V20M-A
Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d]	1 mg
Referentie weegschaal - artikelnummer	CFS 300-3
Referentie weegschaal - Weegbereik [Max]	0,3 kg
Reproduceerbaarheid	0,000002 kg
Linearisatie	±
Kwantiteits weegschaal - Reproduceerbaarheid	0,0005 kg
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	15 kg (F1)
Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max]	15 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,000006 kg
Referentie weegschaal - Linearisatie	4 mg
Referentie weegschaal - Reproduceerbaarheid	2 mg
Kwantiteits weegschaal - Linearisatie	0,0015 kg
Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0025 kg
Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d]	0,0005 kg
Referentie weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	6 mg
Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Eenheden	g lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	aluminum Alloy IP64

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	20 mm

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	320×330×125 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×240 mm
Afmetingen weegoppervlak	300×240 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×240×105 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	1,5 m
Afleesinrichting kabellengte	3 m

Functies

PreTare-functie	✓
Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Omrekeningsfunctie	✓
PLU - totaal	100
Tolerantie wegen	✓
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	3.000.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	5 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	50 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Bescherming IP - scherm	IP23

KERN **CCS 10K-6**

Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999

Bescherming IP - plateau	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP65
Geheugenfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	selecteerbaar
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 30 min 15 min
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)

Interface

Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Binnen plus, buiten minus
Type batterij/accu	Pb
Accu	GAB-A04
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	40 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	60 h
Accu oplaadtijd	12 h
Accu optioneel	Accu optioneel

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-128-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending


Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	630×535×350 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	23,6 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761220348
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

