

SAUTER DA 1-4

KERN

Comfortabele controle van draaisluitingen, bijv. van flessen of potten enz.



Categorie	
Merk	Sauter
Productcategorie	Draaimomentmeter
Productgroep	Draaimomentmeter voor draaigrendels
Productfamilie	DA

Meetsysteem	
Testobject diameter [Max]	16 cm
Meetbereik draainmoment [Max]	1 Nm
Af leesbaarheid draainmoment [d] (Nm)	0,2 mNm
Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen	1
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Eenheden	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Interne meetfrequentie	1000 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	500
Meetbereik draainmoment [Min]	0,05 Nm

Scherm	
Type display	grafisch LCD
Scherm resolutie	128×64

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	100×160×250 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	260×160×60 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt

Functies	
Grenswaardefunctie	✓
Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 - 60 min

Interface	
Interfaces	RS-232 standaard USB-Device

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 10,8 mm
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	750 mAh
Batterij spanning	4,8 V
Batterij - enkelgewicht	50 g
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	18 h
Accu oplaadtijd	14 h
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

SAUTER DA 1-4

KERN

Comfortabele controle van draaisluitingen, bijv. van flessen of potten enz.

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie 961-120

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	370×325×110 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,0 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	3,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761193406
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

