

SAUTER DB 20-3

Comfortabele draaimomentcontrole vangereedschap

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Draaimomentmeter
Productgroep	Draaimomentmeter voor gereedschap
Productfamilie	DB

Meetsysteem

Ondersteunde koppelvormers	20 mm 3/8 "
Meetbereik draainmoment [Max]	20 Nm
Afreesbaarheid draainmoment [d] (Nm)	0,005 Nm
Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen	1
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Eenheden	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Interne meetfrequentie	1000 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	500
Meetbereik draainmoment [Min]	1 Nm

Scherm

Type display	grafisch LCD
Scherm resolutie	128×64

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	200×100×50 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	220×110×50 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	200×100×50 mm

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) 220×110×50 mm

Materiaal behuizing metaal, gelakt

Functies

Grenswaardefunctie	✓
Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 - 60 min

Interface

Interfaces	RS-232 standaard USB-Device
------------	--------------------------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 10,8 mm
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	750 mAh
Batterij spanning	4,8 V
Batterij - enkelgewicht	50 g
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	18 h
Accu oplaadtijd	14 h
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

SAUTER DB 20-3

KERN

Comfortabele draaimomentcontrole vangereedschap

Opslagtemperatuur [Min] -10 °C

Opslagtemperatuur [Max] 40 °C

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie 961-120

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 375×220×110 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 3,4 kg

Brutogewicht ca. 4,4 kg

Verzendgewicht 4,393 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761193482

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

