

KERN EOC-A01S05

Beschermkap, leveringsomvang vanaf 5 stuks

KERN

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Beschermhoe

Meetsysteem

Linearisatie	±
--------------	---

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	250×160×8 mm
--------------------	--------------

Functies

Bescherming IP - complete unit	-
--------------------------------	---

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×180×100 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761197206
REACH classificatie	geen verboden stoffen