

KERN FOB 10K-3NL

KERN

Edelstalen tafelweegschaal met grote weegbereiken en beschermingsgraad IP67 tegen stof en spatwater



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Roestvrijstalen tafelweegschaal
Productfamilie	FOB-NL

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	2
Weegbereik [Max]	8000 g; 15000 g
Afreesbaarheid [d]	1 g; 2 g
Reproduceerbaarheid	1 g; 2 g
Linearisatie	± 3 g; 6 g
Resolutie	8.000, 7.500
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	10 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	10 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min; 30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	3 g; 6 g
Bauart der Waage	Multidelingsweegschaal
Eenheden	g lb
Maximale kruip (15 minuten)	8 g
Maximale kruip (30 minuten)	16 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	285×255×90 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	252×200 mm
Afmetingen weegoppervlak	252×200 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	IP67
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	2 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	15 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø binnen 2,1 mm, Ø buiten 5,5 mm, lang 12 mm
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	48 h
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	66 h
Batterij oplaadtijd	48 h
Batterij spanning	6 V
Batterij - enkelgewicht	92 g
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

KERN FOB 10K-3NL

KERN

Edelstalen tafelweegschaal met grote weegbereiken en beschermingsgraad IP67 tegen stof en spatwater

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	420×305×165 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	4,6 kg
Verzendgewicht	4,55 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761161535
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

