

KERN HFM-A01

Accuvoeding

KERN

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Functies

Bereik draadloze module	20 m
-------------------------	------

Stroomvoorziening

Type batterij/accu	Pb
Accu	6 V, 10 Ah

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	50 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	115×165×55 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	1,785 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761133341
-----------------	---------------