


KERN KFP 15V20LM

KERN

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KFP-V20-IP65

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	6 kg; 15 kg
Afreesbaarheid [d]	500 mg
Minimumgewicht [Min]	40 g; 100 g
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (BxD)	400×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	400×300 mm
Afmetingen weegplateau (BxD×H)	400×300×117 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm
Kabellengte	2,5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - meetcel	IP65
--------------------------	------

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	2 g; 5 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxD×H)	800×460×225 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	11 kg
Verzendgewicht	16,6 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761250208
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

