

KERN KFP 15V30M

Plateau: volledig van edelstaal

KERN



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KFP-V30-IP67

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	15 kg
Afreesbaarheid [d]	1 g
Minimumgewicht [Min]	100 g
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel type	edelstaal IP67 met siliconen coating

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (BxD)	300x240 mm
Afmetingen weegoppervlak	300x240 mm
Afmetingen weegplateau (BxDxH)	300x240x107 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm
Kabellengte	3 m
Toegestane afleesinrichting- kabellengte [Max]	20 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Funcities

Bescherming IP - meetcel	IP67
--------------------------	------

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	5 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	963-128

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	700x415x230 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	13,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761250185
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

