
KERN **KFP 300V20M**

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KFP-V20-IP65

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	150 kg; 300 kg
Afleesbaarheid [d]	10 g
Minimumgewicht [Min]	1 kg; 2 kg
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel type	aliminium IP65 met siliconen coating

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (B×D)	650×500 mm
Afmetingen weegoppervlak	650×500 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	650×500×139 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	2,5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - meetcel	IP65

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	50 g; 100 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1050×675×250 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	19 kg
Brutogewicht ca.	26 kg
Verzendgewicht	35,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761250031
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

