

KERN KFP 300V30M

Plateau: volledig van edelstaal

KERN

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KFP-V30-IP67

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	300 kg
Afreesbaarheid [d]	20 g
Minimumgewicht [Min]	2 kg
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel type	edelstaal IP68 gekapseld

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (B×D)	650×500 mm
Afmetingen weegoppervlak	650×500 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	650×500×139 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	3 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - meetcel	IP68
--------------------------	------

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
--	---

Ijkeenheid [e]	100 g
----------------	-------

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1050×675×250 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	22 kg
Brutogewicht ca.	26 kg
Verzendgewicht	35,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761250024
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

