


KERN KFP 60V20LM

KERN

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KFP-V20-IP65

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	30 kg; 60 kg
Afreesbaarheid [d]	2 g
Minimumgewicht [Min]	200 g; 400 g
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (BxD)	500×400 mm
Afmetingen weegoppervlak	500×400 mm
Afmetingen weegplateau (BxD×H)	500×400×127 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	2,5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - meetcel	IP65
--------------------------	------

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	10 g; 20 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxD×H)	930×550×210 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	16 kg
Verzendgewicht	21,5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761250055
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

