

KERN KFP 60V30M

KERN

Plateau: volledig van edelstaal



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KFP-V30-IP67

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	60 kg
Afreesbaarheid [d]	5 g
Minimumgewicht [Min]	400 g
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel type	edelstaal IP67 met siliconen coating

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (BxD)	400×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	400×300 mm
Afmetingen weegplateau (BxD×H)	400×300×111 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	3 m
Toegestane afleesinrichting- kabellengte [Max]	20 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - meetcel	IP67
--------------------------	------

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	20 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229
Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	963-129

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxD×H)	470×790×230 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	12 kg
Verzendgewicht	17,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761250062
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

