KERN **KFP 60V30XLM**

Plateau



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KFP-V30-IP67

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	60 kg
Afleesbaarheid [d]	2 g
Minimumgewicht [Min]	400 g
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel type	edelstaal IP68 gekapseld

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (B×D)	650×500 mm
Afmetingen weegoppervlak	650×500 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	650×500×136 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	3 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	20 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - meetcel	IP67

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	20 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1050×675×250 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	22 kg
Brutogewicht ca.	26 kg
Verzendgewicht	35,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761151222
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

