

KERN KS-A01

KERN

Accuvoeding extern, bedrijfsduur ca. 30 h zonder achtergrondverlichting, laadtijd ca. 10 h



Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,55 kg
Verzendgewicht	0,51 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761208537
Pictogrammen	

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 2 A
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm
Type batterij/accu	Li-Po (Li-Ion)
Batterij oplaadtijd	40 h
Batterij capaciteit	12.800 mAh
Batterij spanning	9 V
Batterijcapaciteit (Wh)	48,64 Wh
Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Accu oplaadtijd	10 h
Accu optioneel	Accu optioneel

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×106×85 mm