

KERN KXP 60V20M

KERN

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65



Ijkeenheid [e]

10 g; 20 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-229

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-129

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 630×495×210 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 11 kg

Brutogewicht ca. 13 kg

Verzendgewicht 13,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761151833

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KXP-V20-IP65

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	30 kg; 60 kg
Af leesbaarheid [d]	2 g
Minimumgewicht [Min]	200 g; 400 g
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (B×D)	400×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	400×300 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	400×300×90 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm
Kabellengte	3 m
Toegepaste afleesinrichting-kabellengte [Max]	10 m
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP65 (meetcel)
Bescherming IP - meetcel	IP65

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
--	---